





Zestaw kółek prowadzących



Zestaw kółek do rodziny lamp UV-C Sterilon FLOW. Dzięki funkcji obrotu w 360° znacząco ułatwia przemieszczanie lampy. Oferuje łatwy i szybki montaż.

Podstawa wykonana została z wytrzymałej blachy stalowej malowanej proszkowo, co pozwoli na wieloletnie użytkowanie.




Dostępne warianty:

Indeks	Wymiary	Waga	Kolor	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
243646	230x230x53	2,5	Biały mat	+	-	-
243660	290x230x53	3,0	Biały mat	-	+	-
243653	230x230x53	2,5	Biały połysk	-	-	+


Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane na karcie technicznej nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.



Uchwyt ścienny



Uchwyt umożliwiający montaż naścienny lamp UV-C Sterilon FLOW. Prosty montaż za pomocą dołączonych śrub mocujących.




Dostępne warianty:

Indeks	Wymiary	Waga	Kolor	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
240485	225x140x160	1,3	Biały mat	+	-	-
240492	225x220x160	1,75	Biały mat	-	+	-
240478	225x140x160	1,3	Biały połysk	-	-	+

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane na karcie technicznej nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.




Filtry HEPA 10



Filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air) to wysokoskuteczne filtry powietrza. Stosowane są jako filtry o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących czystości powietrza.

Oferowane filtry wykonane są z włókna szklanego. Klasa HEPA 10, komplet zawiera 5 szt.



FILTR HEPA


Dostępne warianty:

Indeks	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
243677	+	+	+

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane na karcie technicznej nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.




Zabezpieczenie przeciwko otwarciu



Dla zapewnienia większego stopnia bezpieczeństwa przeciwko ekspozycji na promieniowanie UV-C, oferujemy dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie przestony lampy.

Jest to specjalna śruba imbusowa dostępna wraz z kluczem znajdującym się w komplecie.




Dostępne warianty:

Indeks	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W
240546	+	-
240553	-	+

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane na karcie technicznej nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.




Licznik czasu pracy



Licznik czasu pracy służy do sygnalizacji zużycia świetlówek UV-C.

Po upłygnięciu zaprogramowanej ilości godzin żywotności świetlówek UV-C (9000), należy wymienić świetlówki i zresetować licznik. W zależności od wersji lampy, czujnik montowany jest od frontu lub z boku urządzenia.



Dostępne warianty:

Indeks	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
240522	+	-	-
240539	-	+	-
240515	-	-	+

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane na karcie technicznej nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.